

Tłoczona uniwersalna klamra stężająca, rura 10", DN250, ocynk. galw.

NUMER KATALOGOWY

CSB1000N



Uniwersalne stężenie poprzeczne nVent CADDY to innowacyjne, wszechstronne rozwiązanie zapewniające usztywnienie sejsmiczne rur podwieszanych. Unikatowy układ rowkowanych otworów ułatwia wsuwanie podczas instalacji, dzięki czemu instalatorzy mogą wyeliminować ryzyko i niedogodności związane z luźnym sprzętem, co sprawia, że nasze stężenia są idealnym wyborem dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności w pracy.

FUNKCJE

Można je stosować zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę

Możliwość zamontowania na rurach o średnicy od 1 do 2 cali pomaga zmniejszyć konieczne zapasy

Można je instalować wraz z pełnym profilem strut typu A o grubości 12 ga lub grubszym jako elementem usztywniającym

Spełnia wymagania norm NFPA®-13 oraz CEN/TS 1755:2021 dla usztywnień sejsmicznych

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 404121

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar rury, nominalny (Ø): 10"

Rozmiar rury, nominalny: 254 mm

Żeliwo: 254mm

NB/DN: 250

Rozmiar klamry rury: 1" - 2"

Klamra NB/DN: 25 - 50 mm

Szerokość (W): 38 mm

A.: 91 mm

B.: 33 mm

C.: 25 mm

D.: 386 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM® dla rur o średnicach od 1 1/2" do 4" przy użyciu rury żeliwnej bez piasty.


Nośności dla Sch 10 można również stosować dla AS 1074 Medium, GB / T 3091, EN 10255 (Medium lub Heavy) i rury JIS G3452.

Nośności dla Sch 40 można również stosować dla rur AS 1074 Heavy, GB / T 3091, EN 10255 (Heavy) i JIS G3454.

Nośności dla rur cienkościennych z atestem FM można również stosować dla rur AS 1074 Lightwall, EN 10255 L, EN 10220 i GB / T 8163.

Dopuszczone przez FM z pełnym profilem strut typu A o grubości 12 ga lub więcej jako elementem usztywniającym

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

