

# Printplaat platte koperen rail



## KENMERKEN

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

**Materiaal:** Koper



## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Breedte (W) | Dikte (T) | Lengte (L) | Gewicht eenheid |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| PCB-2M-12X4     | 550790        | 12 mm       | 4 mm      | 1985mm     | 0.85 kg         |
| PCB-1M-12X4     | 550780        | 12 mm       | 4 mm      | 990mm      | 0.43 kg         |
| PCB-2M-12X5     | 550770        | 12 mm       | 5 mm      | 1985mm     | 1.06 kg         |
| PCB-4M-30X5     | 550620        | 30 mm       | 5 mm      | 4000mm     | 5.34 kg         |
| PCB-2M-25X5     | 549600        | 25 mm       | 5 mm      | 2000mm     | 2.2 kg          |
| PCB-4M-25X5     | 550610        | 25 mm       | 5 mm      | 4000mm     | 4.45 kg         |
| PCB-4M-50X5     | 550640        | 50 mm       | 5 mm      | 4000mm     | 8.9 kg          |
| PCB-4M-40X5     | 550630        | 40 mm       | 5 mm      | 4000mm     | 7.12 kg         |
| PCB-4M-20X5     | 550600        | 20 mm       | 5 mm      | 4000mm     | 3.56 kg         |
| PCB-2M-100X5    | 549640        | 100 mm      | 5 mm      | 2000mm     | 8.9 kg          |
| PCB-4M-60X5     | 550650        | 60 mm       | 5 mm      | 4000mm     | 10.68 kg        |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Breedte (W) | Dikte (T) | Lengte (L) | Gewicht eenheid |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| PCB-4M-100X5    | 550670        | 100 mm      | 5 mm      | 4000mm     | 17.8 kg         |
| PCB-2M-50X5     | 549610        | 50 mm       | 5 mm      | 2000mm     | 4.5 kg          |
| PCB-4M-80X5     | 550660        | 80 mm       | 5 mm      | 4000mm     | 14.24 kg        |
| PCB-2M-63X5     | 549620        | 63 mm       | 5 mm      | 2000mm     | 5.6 kg          |
| PCB-2M-80X5     | 549630        | 80 mm       | 5 mm      | 2000mm     | 7.1 kg          |
| PCB-2M-40X10    | 549710        | 40 mm       | 10 mm     | 2000mm     | 7.1 kg          |
| PCB-4M-50X10    | 550900        | 50 mm       | 10 mm     | 4000mm     | 17.8 kg         |
| PCB-2M-120X10   | 549760        | 120 mm      | 10 mm     | 2000mm     | 21.4 kg         |
| PCB-4M-30X10    | 550970        | 30 mm       | 10 mm     | 4000mm     | 10.69 kg        |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Breedte (W) | Dikte (T) | Lengte (L) | Gewicht eenheid |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
| PCB-2M-80X10    | 549740        | 80 mm       | 10 mm     | 2000mm     | 14.2 kg         |
| PCB-2M-30X10    | 549700        | 30 mm       | 10 mm     | 2000mm     | 5.5 kg          |
| PCB-2M-60X10    | 549730        | 60 mm       | 10 mm     | 2000mm     | 10.7 kg         |
| PCB-4M-40X10    | 550980        | 40 mm       | 10 mm     | 4000mm     | 14.25 kg        |
| PCB-2M-100X10   | 549750        | 100 mm      | 10 mm     | 2000mm     | 17.8 kg         |
| PCB-4M-160X10   | 550950        | 160 mm      | 10 mm     | 4000mm     | 57 kg           |
| PCB-4M-60X10    | 550910        | 60 mm       | 10 mm     | 4000mm     | 21.35 kg        |
| PCB-4M-120X10   | 550940        | 120 mm      | 10 mm     | 4000mm     | 42.8 kg         |
| PCB-2M-50X10    | 549720        | 50 mm       | 10 mm     | 2000mm     | 8.9 kg          |
| PCB-4M-80X10    | 550920        | 80 mm       | 10 mm     | 4000mm     | 28.5 kg         |
| PCB-4M-100X10   | 550930        | 100 mm      | 10 mm     | 4000mm     | 35.6 kg         |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.