

# Klamra do rur do wysokich obciążeń wg. DIN 3567, 508mm śr., 20" rury, 500 DN

## NUMER KATALOGOWY

**DIN508PL**



## FUNKCJE

Do wysokich, statycznych wymagań w konstrukcjach przemysłowych

Można stosować w aplikacjach punktów stałych

Możliwość przyspawania do belki "T", w celu utworzenia elementu przesuwne

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 400191

Materiał: Stal

Wykończenie: Bez powłoki ochronnej

Zewnętrzna średnica (OD): 508 mm

Rozmiar rury: 20"


NB/DN: 500

Rozmiar otworu (HS): 27 mm

Szerokość (W): 70 mm

Grubość (T): 10 mm

A.: 600 mm



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

