

# Klamra EBC, M6 Pręta, 16 mm Maks. Kołnierz



## NUMER KATALOGOWY

**EBC**

## FUNKCJE

Prosty montaż do półek belki

Jeden otwór przelotowy 10,5 mm umożliwia użycie pręta gwintowanego M6, M8 lub M10 w celu zamocowania dowolnego obciążenia statycznego do 450N

Wyposażony w trzy gwintowane otwory M6 do mocowania skrzynek elektrycznych bezpośrednio z boku lub u dołu belki



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 170380

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Rozmiar pręta (RS): 6

Rozmiar otworu (HS): 10.5 mm


Grubość kołnierza (FT): 16 mm Max

Moment obrotowy (TQ): 3 N·m

Obciążenie statyczne: 450N

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

