

Zacisk do rur o dużej wytrzymałości zgodny z normą DIN 3567



FUNKCJE

Do wysokich, statycznych wymagań w konstrukcjach przemysłowych

Można stosować w aplikacjach punktów stałych

Możliwość przyspawania do belki "T", w celu utworzenia elementu przesuwne

Materiał: Stal

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar otworu (HS)	Szerokość (W)
DIN021HD	400197	Cynkowane ogniowo	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN021PL	400149	Bez powłoki ochronnej	21.3 mm	15	11.5 mm	30 mm
DIN027HD	400199	Cynkowane ogniowo	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN027PL	400151	Bez powłoki ochronnej	26.9 mm	20	11.5 mm	30 mm
DIN034HD	400201	Cynkowane ogniowo	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm
DIN034PL	400153	Bez powłoki ochronnej	33.7 mm	25	11.5 mm	30 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar otworu (HS)	Szerokość (W)
DIN042HD	400203	Cynkowane ogniowo	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN042PL	400155	Bez powłoki ochronnej	42.4 mm	32	11.5 mm	30 mm
DIN048HD	400205	Cynkowane ogniowo	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN048PL	400157	Bez powłoki ochronnej	48.3 mm	40	11.5 mm	30 mm
DIN060HD	400208	Cynkowane ogniowo	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN060PL	400160	Bez powłoki ochronnej	60.3 mm	50	14 mm	40 mm
DIN076HD	400210	Cynkowane ogniowo	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN076PL	400162	Bez powłoki ochronnej	76.1 mm	65	14 mm	40 mm
DIN089HD	400212	Cynkowane ogniowo	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN089PL	400164	Bez powłoki ochronnej	88.9 mm	80	14 mm	40 mm
DIN102HD	400214	Cynkowane ogniowo	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN102PL	400166	Bez powłoki ochronnej	102 mm	90	18 mm	50 mm
DIN114HD	400216	Cynkowane ogniowo	114.3 mm	100	18 mm	50 mm
DIN114PL	400168	Bez powłoki ochronnej	114.3 mm	100	18 mm	50 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar otworu (HS)	Szerokość (W)
DIN140HD	400219	Cynkowane ogniowo	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN140PL	400171	Bez powłoki ochronnej	139.7 mm	125	18 mm	50 mm
DIN168HD	400222	Cynkowane ogniowo	168.3 mm	150	18 mm	50 mm
DIN168PL	400174	Bez powłoki ochronnej	168.3 mm	150	18 mm	50 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar otworu (HS)	Szerokość (W)
DIN219HD	400225	Cynkowane ogniowo	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN219PL	400177	Bez powłoki ochronnej	219.1 mm	200	18 mm	50 mm
DIN273HD	400229	Cynkowane ogniowo	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN273PL	400181	Bez powłoki ochronnej	273 mm	250	23 mm	60 mm
DIN323HD	400233	Cynkowane ogniowo	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN323PL	400185	Bez powłoki ochronnej	323.9 mm	300	23 mm	60 mm
DIN355HD	400234	Cynkowane ogniowo	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN355PL	400186	Bez powłoki ochronnej	355.6 mm	350	23 mm	60 mm
DIN406HD	400236	Cynkowane ogniowo	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN406PL	400188	Bez powłoki ochronnej	406.4 mm	400	27 mm	70 mm
DIN457HD	400238	Cynkowane ogniowo	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN457PL	400190	Bez powłoki ochronnej	457 mm	450	27 mm	70 mm
DIN508HD	400239	Cynkowane ogniowo	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN508PL	400191	Bez powłoki ochronnej	508 mm	500	27 mm	70 mm
DIN610HD	400241	Cynkowane ogniowo	610 mm	600	27 mm	70 mm
DIN610PL	400193	Bez powłoki ochronnej	610 mm	600	27 mm	70 mm

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	A.
DIN021HD	400197	5 mm	58 mm
DIN021PL	400149	5 mm	58 mm
DIN027HD	400199	5 mm	64 mm
DIN027PL	400151	5 mm	64 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	A.
DIN034HD	400201	5 mm	72 mm
DIN034PL	400153	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	5 mm	82 mm
DIN042PL	400155	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	5 mm	88 mm
DIN048PL	400157	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	6 mm	108 mm
DIN060PL	400160	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	6 mm	122 mm
DIN076PL	400162	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	6 mm	136 mm
DIN089PL	400164	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214	8 mm	166 mm
DIN102PL	400166	8 mm	166 mm
DIN114HD	400216	8 mm	178 mm
DIN114PL	400168	8 mm	178 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	A.
DIN140HD	400219	8 mm	204 mm
DIN140PL	400171	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	8 mm	232 mm
DIN168PL	400174	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	8 mm	284 mm
DIN219PL	400177	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	8 mm	348 mm
DIN273PL	400181	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	8 mm	398 mm
DIN323PL	400185	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	8 mm	432 mm
DIN355PL	400186	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	10 mm	498 mm
DIN406PL	400188	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	10 mm	548 mm
DIN457PL	400190	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	10 mm	600 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	A.
DIN508PL	400191	10 mm	600 mm
DIN610HD	400241	10 mm	710 mm
DIN610PL	400193	10 mm	710 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

