

Drop-in anker



FUNKSJONER

Innvendige gjenger sørger for enkel fjerning og slitestyrke

Installeres flukt med eller under sokkelflaten

Tilpasset for overdimensjonerte ikke-bærende konstruksjoner mot oppsprukket og ikke-oppsprukket betong

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)
CAM10040	593200	1342828	Stål	Elektro galvaniser t	10 mm	40mm
CAM10040S6	401155	1305769	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		10 mm	40mm
CAM12050	400415	1305762	Stål	Elektro galvaniser t	12 mm	50mm
CAM6030	593180	1342826	Stål	Elektro galvaniser t	6 mm	30mm
CAM8030	593190	1342827	Stål	Elektro galvaniser t	8 mm	30mm
CAM8030S6	401154	1305768	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		8 mm	30mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Borekronediameter	Sertifiseringer
CAM10040	593200	1342828	12mm	VdS, CE, 14-0135, FM Approved, Anchor, CE, 14-0068
CAM10040S6	401155	1305769	12mm	CE, 14-0068, VdS
CAM12050	400415	1305762	15mm	CE, 14-0068, FM Approved, Anchor, CE, 14-0135, VdS
CAM6030	593180	1342826	8mm	CE, 14-0068, CE, 14-0135
CAM8030	593190	1342827	10mm	VdS, CE, 14-0068, CE, 14-0135
CAM8030S6	401154	1305768	10mm	CE, 14-0068, VdS

Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0135

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
CAM6030	-	2.50 kN	25 mm
CAM8030	-	3.30 kN	30 mm
CAM10040	-	4.40 kN	40 mm
CAM12050	-	6.10 kN	50 mm
CAM8030S6	-	-	-
CAM10040S6	-	-	-

Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0068 - ikke er bærende konstruksjoner

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

