

Lett ekspansjonsanker

KATALOGNUMMER


SCMND

FUNKSJONER

Ideelt å anvende ved bruk av brannklassifisert klammer og festeklips

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

ETA godkjent for forankring i oppsprukket og ikke oppsprukket betong



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 800071

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Borehulldybde: 45mm

A: 5 mm Max

Borekronediameter (Ø): 6"

Hullstørrelse (HS): 7.2 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Dybden av boret hull er angitt som maksimum dybde, og må tilpasses betong tykkelsen det skal forankres i.


Maksimal belastning for hvert forankringspunkt, ved ulike anvendelser i ikke-bærende konstruksjoner kan, avhengig av nasjonale reguleringer, være under den godkjente belastning per forankring. Den godkjente belastning per forankringspunkt er regulert i henhold til hvert enkelt lands tilhørighet under ETAG 001, Part 6.

Total sikkerhetsfaktor er i henhold til ETAG 001 inkludert (Ym og Yf).

Multiple use for non-structural applications

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

