

nVent CADDY Macrofix izolowany M8 / M10, stal nierdzewna



FUNKCJE

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Bezhalogenowy

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

Materiał:	Guma EPDM-SBR; Stal nierdzewna 316L (norma EN 1.4404)
Wykończenie:	Polerowane elektrolitycznie
Kolor:	Czarny
Temperatura:	-50 to 110 °C



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFD015S6	586301	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019S6	586302	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025S6	586303	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031S6	586304	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD037S6	586305	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044S6	586306	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD050S6	586307	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058S6	586308	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD068S6	586309	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD078S6	586310	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD088S6	586311	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD098S6	586312	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD108S6	586313	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118S6	586314	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD128S6	586315	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD138S6	586316	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148S6	586317	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD160S6	586318	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170S6	586319	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD200S6	586320	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)	Grubość (T)
MFD225S6	586322	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFD015S6	586301	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD019S6	586302	6	17mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD025S6	586303	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396



Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFD031S6	586304	6	22mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD037S6	586305	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396
MFD044S6	586306	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD050S6	586307	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD058S6	586308	6	27mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD068S6	586309	6	32mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD078S6	586310	6	32mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD088S6	586311	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD098S6	586312	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD108S6	586313	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD118S6	586314	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD128S6	586315	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD138S6	586316	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD148S6	586317	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD160S6	586318	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD170S6	586319	6	37mm	2600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD200S6	586320	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MFD225S6	586322	6	37mm	3600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

