

nVent CADDY Rod sprężyna sprężynowa stalowa nakrętka



QCN łączy w sobie unikalne właściwości stali sprężynowej i technologię CADDY „push-to-install”, aby stworzyć zatrzaskową nakrętkę kanałową z zaskakująco szybką instalacją pręta gwintowanego lub śrub. Używaj z nakrętką sześciokątną na pręcie gwintowanym do szybkiego montażu prefabrykowanych systemów trapezowych lub ze śrubą krzyżakową do niewiarygodnie szybkiego montażu na ścianie skrzynek elektrycznych i innych zamocowań.

FUNKCJE

Konstrukcja „push-to-install” sprawia, że podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisnąć gwintowany pręt w otwór montażowy

Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym

Idealny do szybkiego montażu odgałęzień pod obciążeniem ze standardowym profilem strut lub na konstrukcji w połączeniu z już osadzonym profilem

Zintegrowana konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania drobnych nakrętek czy innych narzędzi, upraszczając instalację

Obudowy można szybko zamontować na ścianie za pomocą zwykłych śrub gwintowanych

Zaprojektowany do użytku ze standardowymi profilami strut (szerokość 41 mm), zarówno płytkimi, jak i głębokimi

Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)	A.	B.	Obciążenie statyczne 1 (F1)
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)	A.	B.	Obciążenie statyczne 1 (F1)
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450N
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475N
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550N

Table 2/2





Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Obciążenie statyczne 3 (F3)	Moment obrotowy (TQ)
4QCN	593000	90N	130N	1.12 N·m
5QCN	593001	110N	225N	1.5 N·m
6QCN	593002	130N	225N	2.5 N·m
8QCN	593003	130N	225N	2.75 N·m


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

QCN wymaga dłuższej śruby niż standardowe nakrętki strut. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

W celu poprawnego funkcjonowania na płaskim profilu strut (21 mm głębokości), QCN powinien być zamontowany bezpośrednio nad otworem.

SCHEMATY





OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

