

# nVent CADDY Samocięte opaski kablowe



Samoodcinająca opaska kablowa nVent CADDY to wszechstronne, niewymagające użycia narzędzi rozwiązanie dla branży telekomunikacyjnej umożliwiające wiązanie dużych ilości kabli. Ten prosty, ale innowacyjny produkt jest wyposażony w ostrze zapewniające bezpieczne mocowanie i czyste odcinanie resztek opaski. Samoodcinająca opaska kablowa jest wykonana z mocnego nylonu 6/6 i charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą 50 lbs (22 kg).

## FUNKCJE

Eliminuje ostre krawędzie i chroni odsłoniętą skórę przed przecięciami podczas montażu

Wystarczy zacisnąć i przekręcić wolny koniec aby przeciąć opaskę – nie trzeba używać narzędzi tnących

W ofercie różne kolory, w tym czarna wersja odporna na promieniowanie UV, aby umożliwić stosowanie na zewnątrz

Zgodna z dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Nie zawiera halogenów

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

**Zgodność z:** IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)





## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                                     | Kolor     | Długość (L) | Szerokość (W) | Temperatura podczas montażu | Temperatura robocza |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| CADTIESC11CBAP   | 601000         | Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310) | Czarny    | 279.4m<br>m | 4.32 mm       | 0 °C Min                    | -20 to 85 °C        |
| CADTIESC11CNAP   | 601001         | Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310) | Naturalny | 279.4m<br>m | 4.32 mm       | 0 °C Min                    | -20 to 85 °C        |
| CADTIESC14CBAP   | 601009         | Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310) | Czarny    | 355.6m<br>m | 4.32 mm       | 0 °C Min                    | -20 to 85 °C        |
| CADTIESC14CNAP   | 601010         | Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310) | Naturalny | 355.6m<br>m | 4.32 mm       | 0 °C Min                    | -20 to 85 °C        |
| CADTIESC8CBAP    | 601018         | Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310) | Czarny    | 203.2m<br>m | 4.32 mm       | 0 °C Min                    | -20 to 85 °C        |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                                     | Kolor     | Długość (L) | Szerokość (W) | Temperatura podczas montażu | Temperatura robocza |
|------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| CADTIESC8CNAP    | 601019         | Nylon, Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310) | Naturalny | 203.2m      | 4.32 mm       | 0 °C Min                    | -20 to 85 °C        |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

