

Teleskopisk rørstativ



nVent CADDY teleskopisk rørstøtte er en justerbar og fleksibel løsning for støtte av horisontale rørlop ved bruk av en tradisjonell V-sadel eller boltet flensfeste. Utformingen sikrer raskere installasjon og kan enkelt tilpasses ulike rørstørrelser og høyder fra gulvet. Den unike V-boltfestingen, med integrert nVent CADDY Rod Lock-teknologi og flensmonteringsfliker, kan tilpasses et bredt spekter av boltmønstre, størrelser og rørdiametere, noe som reduserer lagerbehovet og antallet nødvendige komponenter med besparelser på over to tredjedeler. Med en komplett, ferdigmontert løsning rett ut av esken er nVent CADDY teleskopisk rørstøtte en moderne løsning for rørlop.

FUNKSJONER

Arrangeres på bakken som horisontale rørseksjoner, uttrekt

Komplett fra verktøysboksen,, sørger for en kompakt og enkel håndtering og krever liten lagringsplass

Minimum fabrikk design, som reduserer installasjonstid for komplett arrangement, opp til 80 %

Teleskop arrangement sørger for en rask vertical høyde tilpasning

V-bolt fester tilpasser mange rør dimensjoner, som dermed reduserer lagermengde med over 65 %

Enkel "push-to-install" nVent CADDY Rod Lock hjelper til at V-bolten monteres veldig raskt

Leveres med dreneringshull i bunnen av Teleskop stangen, som sørger for drenering av regnvann

Leveres med fire hull for forankring til operasjonsgulv o.l.

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (Type 37, 38), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 37)

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	NB/DN	A	B.	C.	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTS10A24		300 - 600		686 mm		
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E	G	Hullstørrelse (HS)	Statisk belastning	Enhetsvekt
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg





Ytterligere Produktdetaljer

Ved isolasjon, av rør, monter V-bolt etter isolasjon.

Teleskoprørstativ kan romme rør opp til 24" når v-bolten er fjernet. Installatøren må bestemme rørets vekt og riktig avstand når større størrelser støttes.

Sikkerhetsfaktor 2:1 brukt for metrisk statisk belastning. Sikkerhetsfaktor 3.5:1 brukt for imperial statisk belastning.

Diagrammer



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

