

nVent CADDY Speed Link SLK z pętlą



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z pętlą

Łatwy i elastyczny montaż do konstrukcji budynku

Linka owijana jest wokół konstrukcji, a następnie przewlekana jest przez pętlę

Idealne rozwiązanie do montażu do płatwi, belek i innych elementów konstrukcji

Dobre rozwiązanie w przypadku wąskich i ograniczonych przestrzeni

Pętlę można mocować bezpośrednio do rur, kanałów lub innych, już zawieszonych elementów

Materiał:

Wykończenie:

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:

Zgodność z:

Stal; Polipropylen; Stop cynku

Ocynkowane galwanicznie

5:01

SMACNA HVAC-DCS



SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny z drutu	Długość liny z drutu	Długość(L)	Wysokość(H)	Szerokość (W)
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Kąt (a)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

