

PX NI Zcisk do rur o dużej wytrzymałości z gwintem zewnętrznym

FUNKCJE

Zawiera nakrętkę z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

Wysokie obciążenia



Nakrętka w zestawie: Tak

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)
PXN025EG	577060	Stal	Ocynkowane galwanicznie	21 - 25 mm	15	M10
PXN025S6	577460	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Stal	Ocynkowane galwanicznie	26 - 31 mm	20	M10
PXN031S6	577470	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Stal	Ocynkowane galwanicznie	32 - 36 mm	25	M10
PXN036S6	577480	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		32 - 36 mm	25	M10

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiarpręta (RS)
PXN046EG	577100	Stal	Ocynkowane galwanicznie	41 - 46 mm	32	M10
PXN046S6	577500	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Stal	Ocynkowane galwanicznie	47 - 52 mm	40	M10
PXN052S6	577510	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Stal	Ocynkowane galwanicznie	59 - 63 mm	50	M10
PXN063S6	577530	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Stal	Ocynkowane galwanicznie	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Stal	Ocynkowane galwanicznie	74 - 79 mm	65	M10
PXN079S6	577560	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Stal	Ocynkowane galwanicznie	87 - 92 mm	80	M10
PXN092S6	577580	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117EG	577220	Stal	Ocynkowane galwanicznie	112 - 117 mm	100	M10
PXN117S6	577620	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		112 - 117 mm	100	M10

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiar pręta (RS)
PXN143S6	577660	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169EG	577300	Stal	Ocynkowane galwanicznie	164 - 169 mm	150	M12
PXN169S6	577700	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		164 - 169 mm	150	M12

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Rozmiarpręta (RS)
PXN175S6	577710	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		170 - 175 mm		M12
PXN182S6	577720	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252EG	577400	Stal	Ocynkowane galwanicznie	246 - 252 mm		M12
PXN252S6	577800	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		246 - 252 mm		M12



Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Gwint (G)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Gwint (G)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

