

Gjenget kobling for kobberbundet jordstang, gjenget



FUNKSJONER

Høyfaste koblinger er gjengede og tilspisset i begge ender for enkel driving

Korrosjonsbestandige koblinger sikrer permanente, lavmotstands kobber-til-kobber-koblinger



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter for jordingsstang, nominell	Lengde (L)	Gjengestørrelse (TS)	Enhetsvekt
CR58	158040	Bronse	5/8"	61mm	5/8-tommers UNC	0.09 kg
CR34		Bronse	3/4"	76.2mm	3/4-tommers UNC	0.15 kg
SC34	158050	Bronse	3/4"	71mm	3/4-tommers UNC	0.17 kg
CR100		Silisiumbronse	1"	99.1mm	1-tommers UNC	0.35 kg

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med	Sertifiseringer
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA

Katalognummer	Artikkelnummer	Samsvarer med	Sertifiseringer
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA
SC34	158050	IEC® EN 62561-2	
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE