

USC Universal Strut Clamp do rur / przewodów



FUNKCJE

Zawiera dwie klamry, nakrętkę i śrubę

Pasuje do otwartej strony profilu strut

Zgodny z normą Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

Materiał: Stal

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Szerokość (W)	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
USC020EG	712040	Ocynkowane galwanicznie	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	Ocynkowane galwanicznie	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	Ocynkowane galwanicznie	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	Ocynkowane galwanicznie	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	Ocynkowane galwanicznie	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	Ocynkowane galwanicznie	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC031EG	712080	Ocynkowane galwanicznie	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N



Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Szerokość (W)	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
USC033EG	712085	Ocynkowane galwanicznie	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033HD	712428	Cynkowane ogniowo	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	Ocynkowane galwanicznie	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC040EG	712100	Ocynkowane galwanicznie	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC042EG	712105	Ocynkowane galwanicznie	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	Ocynkowane galwanicznie	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC048EG	712115	Ocynkowane galwanicznie	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC048HD	712452	Cynkowane ogniowo	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	Ocynkowane galwanicznie	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	Ocynkowane galwanicznie	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	Ocynkowane galwanicznie	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	Ocynkowane galwanicznie	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	Ocynkowane galwanicznie	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Szerokość (W)	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
USC076HD	712475	Cynkowane ogniowo	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	Ocynkowane galwanicznie	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	Ocynkowane galwanicznie	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N
USC113EG	712220	Ocynkowane galwanicznie	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N
USC143EG	712260	Ocynkowane galwanicznie	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Zewnętrzna średnica (OD)	NB/D N	Szerokość (W)	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
USC159EG	712280	Ocynkowane galwanicznie	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	Ocynkowane galwanicznie	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	Ocynkowane galwanicznie	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N
USC277HD	712530	Cynkowane ogniowo	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC021HD	712405	Cynkowane ogniowo	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC026HD	712422	Cynkowane ogniowo	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC042HD	712445	Cynkowane ogniowo	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC060HD	712465	Cynkowane ogniowo	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086HD	712480	Cynkowane ogniowo	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

