

# MDRCPT-2 manuell din Rail Cutting and Punching Tool



## FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops



## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale       | Sporstørrelse | Dybde | Høyde  | Lengde | Enhetsvekt |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------|--------|--------|------------|
| MDRCPT-2      | 559142         | Aluminium, Stål | 6.5 x 9.5 mm  | 165mm | 200 mm | 100mm  | 13 kg      |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**