

Kraftige bærestenger, CBU

Denne bæreskinne for høye belastninger brukes til å montere tungt utstyr, som f.eks. transformatorer. Den har T-formede glidebolter og er utstyrt med sporede hull så den kan monteres i valgfri posisjon inne i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Bæreskinne for tunge belastninger til montering av tunge komponenter som transformatorer. Leveres med T-formede glidebolter og er utstyrt med sporede hull for montering i enhver posisjon, både i skapets bredde og dybde.

Materiale: 2,5 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 1 par med monteringsutstyr og T-formede glidebolter.

Tykkelse: 2.5mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Belastningsklasse	Kapslingsmateriale
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Lakkert stål
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Lakkert stål
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Lakkert stål
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Lakkert stål
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Lakkert stål
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Maksimal bærevekt indikert for hver skinne.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE