

Zacisk belki dla stałego przewodu okrągłego



FUNKCJE

Klamra do mocowania litego przewodu okrągłego, takiego jak przewód okrągły nVent ERICO Cu-Bond, do płaskich elementów metalowych, takich jak belki dwuteowe, kątowniki stalowe oraz ceowniki stalowe

Rozwiązanie przeznaczone do stosowania wraz z litymi przewodami miedziowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Materiał	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Głębokość (D)	Grubość kołnierza (FT)	Przewód nVent ERICO Cu-Bond
SBCS1314	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)	55 mm	90 mm	70mm	6 - 25 mm	CBSC13, CBSC14

Table 2/2

Numer katalogowy	Masa urządzenia	Zgodność z
SBCS1314	0.28 kg	IEC® 62561-4

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodność z normą IEC jest zapewniona tylko w przypadku wymienionych przewodów nVent ERICO Cu-Bond.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.