

Pręt uziemiający z miedzi, gwintowany



FUNKCJE

Gwinty walcowane na zimno o ciągłym, nieprzerwanym przebiegu ziarna pozwalają zachować powłokę miedzianą oraz są wytrzymalsze od gwintów ciętych

Elektrolityczna powłoka miedziana o czystości 99,9%

Pręty mają rdzeń i końcówkę ze stali wysokowęglowej, która zapewnia większy poziom wytrzymałości podczas wbijania

Powłoka miedziana nie pęka w przypadku zagięcia lub rozdarcia podczas wbijania

Minimalna powłoka miedziana 10 milicala na prętach zgodna z UL® 467

Nazwa nVent ERICO, długość, średnica oraz numer części są wytłoczone w odległości 12" (304,8 mm) od fazowanego końca

Logo UL oraz numer kontrolny (jeżeli dotyczy) są wytłoczone na każdym z prętów w celu ułatwienia inspekcji i instalacji

Wytrzymałość na rozciąganie:	552 MPa Min
Materiał:	Stal miedziowana
Lokalizacja gwintu:	Spiczaste i ścięte końce



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)	Długość (L)	Grubość powłoki
631303		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	330µm
631340		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.2m	254µm
631300		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	3m	254µm
631380		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	2.4m	254µm
631360		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.8m	254µm
631350		1/2"	12.8 mm	9/16" UNC	1.5m	254µm
6358660		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2m	254µm
635880	635880	5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	254µm
635800		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	254µm
635840		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	254µm
635883		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.4m	330µm
635850		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.5m	254µm
635803		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	3m	330µm
635870		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	2.1m	254µm
635860		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.8m	254µm
635830		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	0.9m	254µm
635843		5/8"	14.2 mm	5/8" UNC	1.2m	330µm
633450		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.5m	254µm
633480	633480	3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.4m	254µm
6334330		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1m	254µm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)	Długość (L)	Grubość powłoki
633463		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	330µm
633460		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.8m	254µm
633470		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	2.1m	254µm
633440		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	1.2m	254µm
633400		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	254µm
633430		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	0.9m	254µm
633415		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	4.6m	254µm
633403		3/4"	17.3 mm	3/4" UNC	3m	330µm
634400		1"	23.2 mm	1" UNC	3m	254µm

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Zgodność z	Certyfikaty
631303		3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1.2 kg		
631300		3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631380		2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
631360		1.9 kg		
631350		1.6 kg		
6358660		2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635800		3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635840		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635883		3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635850		1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635803		3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635870		2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
635830		1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
6334330		2.79 kg	IEC® EN 62561-2	

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Zgodność z	Certyfikaty
633463		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633400		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633430		1.7 kg	IEC® EN 62561-2	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Zgodność z	Certyfikaty
633415		8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633403		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
634400		10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku prętów zgodnych z UL® 467 wymagana jest długość co najmniej 8' (2,44 m).

IEC® EN 62561-2 ma pierwszeństwo przed EN 50164-2.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.