

Takmontering klimaanlegg, DEK



Denne kjøleenheten for tak, DEK, har en beskyttelsesgrad på IP54. Den gir kjøling, enten til ett skap eller til en komplett enhet, avhengig av påkrevd kjøling og ønsket energiforbruk. Den er plassert oppå skapet og er perfekt når det er ikke nok plass på døren eller sidepanelene.

FUNKSJONER

Behandling: RAL 7035 for de galvaniserte stålmodellene

Temperaturgrenser utendørs: +20° C til 55° C* | +20° C til 50° C

Temperaturgrenser innendørs: +20 °C til +50 °C

Antall i pakken: 1



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall faser	Frekvens	Kjølemiddel
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R134a
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall faser	Frekvens	Kjølemiddel
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R134a
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a

Table 2/3

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall faser	Frekvens	Kjølemiddel
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 Hz	R134a

Table 3/3

Katalognummer	Kjølekapasitet, L35L35	Kjølekapasitet, L35L50	Nominell spenning	Antall faser	Frekvens	Kjølemiddel
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE