

T-serien Compact

T-serien kompakte utendørs klimaanlegg gir et kompakt fotavtrykk for å minimere eiendommer og maksimere kapasiteten. Deres diskrete design hjelper dem med å gli inn i robuste fabrikkmiljøer eller utendørsmiljøer. Hver enhet er utstyrt med korrosjonsbestandige komponenter, kompressorvarmere og trykkontroller for optimal utendørs ytelse.

BRANSJESTANDARDER

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FUNKSJONER

Kompakt fotavtrykk for å minimere eiendom og maksimere kapasiteten

Modeller for 115, 230 og 460 VAC-strøminngang

Utendørs modell driftstemperaturområde fra -40 F/-40 C til 131 F/55 C.

UL-oppført for å spare kunder tid og penger med byrågodkjenninger (noen modeller UL anerkjent)

Lakkert galvanisert eller rustfritt stål platemetalldeksel for robuste fabrikk- og utendørsmiljøer

Pålitelig mekanisk termostat på kapslingssiden av enheten

Doble luftflyttemaskiner på kondensatorsiden for ytelsesredundans

Vaskbart, gjenbrukbart nettfilter i aluminium beskytter spoler for maksimal kjøleytelse

Utvendig og fullt innfelt monteringsalternativer på mange modeller

Enkel montering av flenser for enkel installasjon

Alle enheter funksjonelt testet før frakt

Standard utendørs klimaanlegg modeller inkluderer: Termostat, korrosjonsbestandige komponenter, feilbryter, kompressorvarmer, trykkontroll, innkapslingsvarmer og R134A kjølemiddel

Montering maskinvare, pakninger og brukermanual innredet med enheten

Post T150116G120 er bare til innendørs bruk

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Nominell kapasitet i watt	Nominell kapasitet i BTU/t	Nominell spenning	Antall faser	Kjølemidde l	Materiale
T430826G108	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T150116G100	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T501226G150	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T200246G401	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T430616G150	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T150116G150	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T501226G125	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T200246G400	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Lakkert stål
T430816G150	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T150116G151	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T430826G150	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T200226G158	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T150126G100	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T430626G159	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T200226G150	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T150126G104	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T430816G153	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T430626G150	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T200226G103	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T150126G120	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	Nominell kapasitet i watt	Nominell kapasitet i BTU/t	Nominell spenning	Antall faser	Kjølemidde l	Materiale
T200226G100	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T431016G102	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T150126G150	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T290426G161	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304

Katalognummer	Nominell kapasitet iwatt	Nominell kapasitet iBTU/t	Nominellspenning	Antallfaser	Kjølemidde l	Materiale
T200216G157	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T200216G100	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T431016G150	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T290426G150	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Lakkert stål
T200216G155	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T200216G150	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T431026G104	2989W	10200Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T290416G159	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T150116G152	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T531926G109	5978W	20400Btu/h	230V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T290416G150	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål
T430616G102	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Rustfritt stål 304
T150116G120	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

*Se Spec Sheet for komplette produktspesifikasjoner, ytelseskurver og detaljerte tegninger

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE