

Zacisk ogrodzeniowy, jeden przewodnik



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

FUNKCJE

Wygląd zniechęcający do kradzieży

W zestawie z osprzętem ze stali nierdzewnej

Cynkowanie minimalizuje ryzyko korozji

Klamra mieści przewód ułożony równolegle lub pod kątem prostym względem rury

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

Materiał: Brąz; Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)

Wykończenie: Cynowany

SPECYFIKACJE


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar słupa ogrodzeniowego, nominalny	Średnica zewnętrzna słupa ogrodzeniowego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar przewodu	Przewód nVent ERICO Cu-Bond	Zgodność z
FC074	198402	1 1/2"	48 mm	2/0 pełny – 250 kcmil linkowy, 50 mm ² linkowy – 120 mm ² linkowy		
FC075	198403	2"	60 mm	#4 pełny – 2/0 linkowy, 16 mm ² linkowy – 70 mm ² linkowy	CBSC8	IEC® 62561-1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar słupa ogrodzeniowego, nominalny	Średnica zewnętrzna słupa ogrodzeniowego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar przewodu	Przewód nVent ERICO Cu-Bond	Zgodność z
FC076	198404	2"	60 mm	2/0 pełny – 250 kcmil linkowy, 50 mm ² linkowy – 120 mm ² linkowy	CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1
FC082	198411	3 1/2"	102 mm	2/0 pełny – 250 kcmil linkowy, 50 mm ² linkowy – 120 mm ² linkowy		
FC078	198406	2 1/2"	73 mm	2/0 pełny – 250 kcmil linkowy, 16 mm ² linkowy – 120 mm ² linkowy		
FC079	198407	3"	89 mm	#4 pełny – 2/0 linkowy, 16 mm ² linkowy – 70 mm ² linkowy		

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodność z normą IEC jest zapewniona tylko w przypadku wymienionych przewodów nVent ERICO Cu-Bond.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE