

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse egzotermiczna jednostka sterująca spawaniem



Nasza najnowsza innowacja, jednostka sterująca spawaniem egzotermicznym nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, zapewnia najwyższy poziom elastyczności i łatwości użytkowania każdego z układów zapłonowych. Precyzyjnie zaprojektowana jednostka sterująca umożliwia wybór źródła zasilania: od zwykłych baterii AA po akumulatory litowo-jonowe, które masz w swoim miejscu pracy.

Dlaczego warto wybrać nasz najnowszy układ zapłonowy? Bezpieczeństwo, moc i łatwość użycia.

FUNKCJE

Ulepszony uchwyt podobny do tego, jaki stosuje się w narzędziach elektrycznych, jest ergonomiczny i łatwy w trzymaniu

Samozamykająca się osłona wyzwalacza zapobiega przypadkowemu zapłonowi, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo

Diodowy licznik zapłonu zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat czasu zapłonu i jest widoczny w słonecznych warunkach zewnętrznych

Pięciosekundowe opóźnienie zapłonu to funkcja bezpieczeństwa pozwalająca użytkownikowi wstrzymać zapłon, jeśli jest to konieczne

Wskaźnik żywotności baterii/akumulatora wbudowany w urządzenie w celu przekazywania informacji na temat żywotności akumulatora w czasie rzeczywistym; zgodny z bateriami AA i akumulatorami

Zawiera baterie alkaliczne AA do wykonania około 600 połączeń

Akumulatory firmy Milwaukee® lub DEWALT® mogą być używane do wykonania około 1500 połączeń (akumulator 4 Ah)

Dostępne są adaptory umożliwiające używanie urządzenia z akumulatorami firmy Milwaukee® lub DEWALT® (sprzedawane oddzielnie)

Odporny na wysoką temperaturę przewód z jednym formowanym wejściem do urządzenia sprawia, że najczęściej wymieniany komponent układów zapłonowych jest bardziej bezpieczny i niezawodny

Łatwy w użyciu zacisk krokodylkowy wyraźnie wskazuje prawidłowość podłączenia w okienku

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Długość kabla	Informacje o baterii	Temperatura robocza
PLUSCU2L15	4.6m	8 standardowych baterii AA	-18 to 54 °C
PLUSCU2L6	1.8m	8 standardowych baterii AA	-18 to 54 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.