

nVent ERICO Zacisk uziemiający



Nieodwracalne połączenie mechaniczne nVent ERICO Hammerlock służy do podłączania przewodu uziemiającego do pręta uziemiającego. Obrabiana tuleja Hammerlock jest wykonana z miedzi o dużej przewodności i stanowi najnowocześniejszą metodę wykonywania połączeń o niskiej rezystancji, które są odporne na prądy zakłócenia, pochodzące z uziemienia oraz przebiegi przejściowe, których przyczyną są wyładowania atmosferyczne. Wzmacniana mechanicznie konstrukcja złącza pomaga utrzymać wysoką wydajność połączenia przez wiele lat po jego zakopaniu w miejscu, w którym będzie ono wystawione na działanie trudnych warunków.

Instalacja złącza Hammerlock jest tak łatwa, jak machanie młotkiem, i nie wymaga żadnego szkolenia ani specjalnych narzędzi. Złącze Hammerlock można zainstalować od trzech do pięciu razy szybciej niż klamrę kołpakową i zapewnia ono połączenie uziemiające wysokiej jakości, które jest łatwe w użyciu i wytrzymuje całą obciążalność prądową przewodu.

FUNKCJE

Niedemontowalne połączenie o doskonałej wytrzymałości mechanicznej

Szybki i łatwy montaż, wymagający jedynie młotka.

Nie wymaga specjalistycznego szkolenia

Połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia wizualne wskazanie zakończenia wykonywania połączenia

Umożliwia wykonywanie połączeń „T” lub przelotowych

Nadaje się do przewodów stalowych Copperweld®


Materiał: Miedź
Typ pręta uziemiającego: Miedziowane



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar przewodu	Liczba przewodów	Certyfikaty
EHL12FC1K	1/2"	12.7 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm² linkowy	1	UL, cUL
EHL12FC2G	1/2"	12.7 mm	1/0 linkowy – 2/0 linkowy	1	UL, cUL
EHL12FC1V	1/2"	12.7 mm	#4 linkowy – #2 linkowy, 25 mm² linkowy	1	cUL, UL
EHL12FC1K1K	1/2"	12.7 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm² linkowy	2	
EHL58C2G	5/8"	14.2 mm	1/0 linkowy – 2/0 linkowy	1	cUL, UL
EHL58C1V	5/8"	14.2 mm	#4 linkowy – #2 linkowy, 25 mm² linkowy	1	cUL, UL
EHL58C1K	5/8"	14.2 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm² linkowy, nr 2 lity	1	cUL, RUS, UL
EHL58C1K1K	5/8"	14.2 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm² linkowy	2	UL, cUL
EHL34C2G	3/4"	17.3 mm	1/0 linkowy – 2/0 linkowy, nr 2 lity	1	cUL, UL
EHL34C1K	3/4"	17.3 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm² linkowy	1	cUL, UL
EHL34C1V	3/4"	17.3 mm	#4 linkowy – #2 linkowy, 25 mm² linkowy	1	UL, cUL

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE