


# CPCI-system med PSB, 10 U, 14 spor



## KATALOGNUMMER

**24579-028**

10 U CompactPCI-system med PSB for fjorten 6 U-kort, fjorten RTM-kort og opptil fire 3U pluggbare strømforsyninger.

## FUNKSJONER

System i samsvar med IEC 60297-3-101, Åp.102, Åp.103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); bakplan, samsvarer med PICMG 2,16

System med vertikal kortbur. Forformat: 6 U, 160 mm dyp, i/O bak: 6 U, 80 mm dyp

Bakplan, PSB (pakkebyttet bakplan), PICMG 2,16 16-spor, 6 U, 64-biters (2 stoff-/bryterspor, 14 nodespor)

Varmeavledning fra viftemodul, fra front til bak

To 19-tommers CompactPCI-strømforsyninger, 300 W (3 U, 8 HP), klargjort for installasjon av to ytterligere 19-tommers kompatible PSUer

Klargjort for systemovervåking med chassis-overvåkingsmodul ( CMM)



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 16

Type: 19-tommers rackfeste

Bakplantype: 6 U CompactPCI med PSB

Dataoverføring: 64-biters PCI-buss; GbE

Strøm per spor: 40W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Front til bakside

Rackhøyde: 10U

Strømforsyningstype: (2) Pluggbar AC-PSU

Strømforsyning inkludert: Ja

Bakre i/U: Ja

Samsvarer med: PICMG 2,0 R3.0

Dybde: 275mm

Høyde: 443.7mm

Nettovekt: 20kg

Antall pakker: 1

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.