

nVent ERICO System 3000 Interceptor



FUNKCJE

Dynamiczna reakcja na zbliżający się lider odgórny pioruna

Zaprojektowane do stosowania na niedużych wysokościach

Technologia nieradioaktywna

Zewnętrzne źródło zasilania nie jest wymagane


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Temperatura	Wysokość instalacji (H)	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Rozmiar gwintu (TS)	Masa urządzenia
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2" BSPP	2.06 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE