

# Styreskinne med koding for CompactPCI / VME64x, PC, 160 mm, 2 mm Groove bredde, grå



## KATALOGNUMMER

**64568-090**

Ny generasjon av WIH-styreskinner for PCB- eller pluggenheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene. Med den optimaliserte designen og det nye plastmaterialet av høy kvalitet ble ikke bare stabiliteten betydelig økt, men også brannsikkerhetsegenskapene forbedret. Dette betyr at materialet sikrer lav brennbarhet, lav røyktetthet og oppfyller kravene i en 45545-2 (Brannsikkerhet i jernbanevogn), R22, R23 og R24 med

## FUNKSJONER

Ny generasjon med kodetype plast føringsskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C



## PRODUKTEGENSKAPER

Kortdybde: 160mm

Rillebredde: 2

Farge: Grå

Materiale: Fiberforsterket plast

Antall pakker: 1

Samsvarer med: EN 45545-2

Bruttovekt: 0.008kg

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttype: Styreskinne

Type: Koding

Fungerer med: Delrack; Esker; 19-tommers chassis; Systemer

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.