

Szyna zbiorcza PCB Plain Copper



FUNKCJE

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiał: Miedź



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)	Masa urządzenia
PCB-1M-12X4	550780	12 mm	4 mm	990mm	0.43 kg
PCB-2M-100X10	549750	100 mm	10 mm	2000mm	17.8 kg
PCB-2M-100X5	549640	100 mm	5 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-120X10	549760	120 mm	10 mm	2000mm	21.4 kg
PCB-2M-12X4	550790	12 mm	4 mm	1985mm	0.85 kg
PCB-2M-12X5	550770	12 mm	5 mm	1985mm	1.06 kg
PCB-2M-25X5	549600	25 mm	5 mm	2000mm	2.2 kg
PCB-2M-30X10	549700	30 mm	10 mm	2000mm	5.5 kg
PCB-2M-40X10	549710	40 mm	10 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-2M-50X10	549720	50 mm	10 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-50X5	549610	50 mm	5 mm	2000mm	4.5 kg
PCB-2M-60X10	549730	60 mm	10 mm	2000mm	10.7 kg
PCB-2M-63X5	549620	63 mm	5 mm	2000mm	5.6 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)	Masa urządzenia
PCB-2M-80X10	549740	80 mm	10 mm	2000mm	14.2 kg
PCB-2M-80X5	549630	80 mm	5 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-4M-100X10	550930	100 mm	10 mm	4000mm	35.6 kg
PCB-4M-100X5	550670	100 mm	5 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-120X10	550940	120 mm	10 mm	4000mm	42.8 kg
PCB-4M-160X10	550950	160 mm	10 mm	4000mm	57 kg
PCB-4M-20X5	550600	20 mm	5 mm	4000mm	3.56 kg

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)	Masa urządzenia
PCB-4M-25X5	550610	25 mm	5 mm	4000mm	4.45 kg
PCB-4M-30X10	550970	30 mm	10 mm	4000mm	10.69 kg
PCB-4M-30X5	550620	30 mm	5 mm	4000mm	5.34 kg
PCB-4M-40X10	550980	40 mm	10 mm	4000mm	14.25 kg
PCB-4M-40X5	550630	40 mm	5 mm	4000mm	7.12 kg
PCB-4M-50X10	550900	50 mm	10 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-50X5	550640	50 mm	5 mm	4000mm	8.9 kg
PCB-4M-60X10	550910	60 mm	10 mm	4000mm	21.35 kg
PCB-4M-60X5	550650	60 mm	5 mm	4000mm	10.68 kg
PCB-4M-80X10	550920	80 mm	10 mm	4000mm	28.5 kg
PCB-4M-80X5	550660	80 mm	5 mm	4000mm	14.24 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.