


Dławnice kablowe do obudów ściennych, CAG



Dwuelementowy przepust kablowy można montować na całym szeregu obudów. Ustala on kabel na miejscu i eliminuje wszelkie zewnętrzne naprężenia.

FUNKCJE

Opis: Dwuelementowy pierścień uszczelniający z uszczelnieniem membranowym i zamocowaniem kabla. Instalacja nie wymaga narzędzi, dopasowuje się do grubości otaczającej ściany oraz jest zatrzaskowo mocowany na miejscu. z względu na swoje kompaktowe wykonanie, wystaje tylko na 5,7 mm na zewnątrz obudowy, do której jest zamontowane. „Wypychana” membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebiccia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,7 do 3 mm.

Materiał: TPE i poliamid 66, wolne od halogenu.

Odporność na temperaturę: -20°C do +125°C.

Wykończenie: RAL 7035.


Zabezpieczenie: IP 67, 65, wodoszczelne.

Ilość sztuk w zestawie: 50 sztuk.

Kolor: Jasnoszary
Materiał: plastik
Kod koloru: RAL 7035
Wykończenie: Gładki

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Średnica (Ø)	Zakres średnic kabli
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE