

Styreskinne med koding for CompactPCI / VME64x, PC



Ny generasjon av WIH-styreskinner for PCB- eller pluggenheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene. Med den optimaliserte designen og det nye plastmaterialet av høy kvalitet ble ikke bare stabiliteten betydelig økt, men også brannsikkerhetsegenskapene forbedret. Dette betyr at materialet sikrer lav brennbarhet, lav røyktetthet og oppfyller kravene i en 45545-2 (Brannsikkerhet i jernbanevogn), R22, R23 og R24 med

FUNKSJONER

Ny generasjon med kodetype plast føringsskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttype: Styreskinne
Type: Koding
Fungerer med: Delrack; Esker; 19-tommers chassis; Systemer



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Kortdybde	Rillebredd e	Farge	Materiale	Antall pakker	Samsvarer med	Overflate
64568-089	160mm	2	Rød	Fiberforsterket plast	1	EN 45545-2	
64568-090	160mm	2	Grå	Fiberforsterket plast	1	EN 45545-2	

Katalognummer	Kortdybde	Rillebredd e	Farge	Materiale	Antall pakker	Samsvarer med	Overflat e
24568-331	280mm	2.5	Rød, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodiser t
24568-332	340mm	2.5	Rød, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodiser t
24568-341	280mm	2.5	Grå, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodiser t
24568-342	340mm	2.5	Grå, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	10	EN 45545-2	
24568-356	160mm	2	Rød	Fiberforsterket plast	10	EN 45545-2	
24568-357	70mm	2	Rød	Fiberforsterket plast	10	EN 45545-2	
24568-358	160mm	2	Grå	Fiberforsterket plast	10	EN 45545-2	
24568-360	70mm	2	Grå	Fiberforsterket plast	10	EN 45545-2	
64568-085	70mm	2	Rød	Fiberforsterket plast	1	EN 45545-2	
64568-086	70mm	2	Grå	Fiberforsterket plast	1	EN 45545-2	
64568-091	220mm	2	Rød	Fiberforsterket plast	1	EN 45545-2	
64568-092	220mm	2	Grå	Fiberforsterket plast	1	EN 45545-2	
64568-111	220mm	2.5	Rød, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-109	160mm	2.5	Rød, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-110	160mm	2.5	Grå, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-112	220mm	2.5	Grå, Sølv	Fiberforsterket plast, Aluminium	1	EN 45545-2	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

