


Kombinowana aluminiowa obudowa podłogowa stojąca na zewnątrz jednodrzwiowa, ECOM



Obudowa aluminiowa ECOM, łączona z podwójnymi ścianami i drzwiami pojedynczymi, do zastosowań zewnętrznych. Dostępna of ręki w wielu wymiarach, pozwala na instalowanie w dowolnych konfiguracjach. Wysoki poziom ochrony IP 66, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz skuteczne systemy zarządzania termicznego zapewniają bardzo dobrą ochronę komponentów wewnątrz obudowy.

NORMY BRANŻOWE

CE, UK CA, UL

IP

FUNKCJE

Materiał: Aluminium ALMg3. Drzwi: 2 mm. Panel tylny: 2 mm. Daszek przeciwdeszczowy: 2 mm. Płyta dolna: 2 mm.

Rama: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L. Rama: 1.5 mm. Odwrócone profile otwarte zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwiczki: Podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza. Montaż na ukrytych zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo.

Panel tylny: Podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza. Mocowanie od wewnątrz. Standardowa możliwość montowania drzwi tylnych.

Osłona przeciwdeszczowa: Spadzisty daszek przeciwdeszczowy z zintegrowaną rynienką i kanałami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

Panele boczne: Dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną poliuretanową uszczelką dla zapewnienia optymalnego uszczelnienia.

Zamek: Zasuwnica z czterema punktami ryglującymi. Nie ogranicza przestrzeni wewnątrz obudowy. Standardowy klamka uchylna z zamkiem bezpieczeństwa.

Uziemienie: Panele wewnętrzne uziemione poprzez osprzęt oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: RAL 7035 Poliester 100% powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, po zamontowaniu płyty dolnej.

Zatwierdzenia: GOST. Odporność na warunki klimatyczne i aktywne substancje chemiczne zgodnie z EN61969-3 „Konstrukcje mechaniczne dla sprzętu elektronicznego. Obudowy zewnętrzne”.


Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.

Grubość (T): 2mm
Materiał: Aluminium
Wykończenie: Powierzchnia szorstkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.