


# Podwójne przewody ochronne Wejście do obudów ściennych, CED



Gumowy przepust kablowy. Łatwy w montażu. Możliwość instalacji rur i kabli pod kątem. Zapewnia utrzymanie stopnia ochrony IP.

## FUNKCJE

Opis: Prosty w montażu gumowy pierścień uszczelniający. Beznarzędziowy montaż. "Wypychana" membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebiccia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4 mm.

Materiał: EPDM, bez halogenu.

Odporność na temperaturę: -40°C do +110°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


**Materiał:** EPDM  
**Wykończenie:** Gładki  
**Kolor:** Jasnoszary  
**Kod koloru:** RAL 7035

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Wysokość 1 (H1) | Średnica | Zakres średnic kabli |
|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------|----------------------|
| CED12            | 20mm         | 20mm          | 12.8mm        | 5.6mm           | 20mm     | 4 – 7mm              |
| CED16            | 21mm         | 21mm          | 17.7mm        | 11mm            | 21mm     | 5 – 9mm              |

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Wysokość 1 (H1) | Średnica | Zakres średnic kabli |
|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------|----------------------|
| CED20            | 25.5mm       | 25.5mm        | 20mm          | 13.4mm          | 25.5mm   | 8 – 13mm             |
| CED25            | 30.5mm       | 30.5mm        | 21.3mm        | 15.3mm          | 30.5mm   | 11 – 17mm            |
| CED32            | 38.5mm       | 38.5mm        | 24.6mm        | 18.6mm          | 38.5mm   | 15 – 20mm            |
| CED40            | 48.5mm       | 48.5mm        | 29.5mm        | 21.7mm          | 48.5mm   | 19 – 28mm            |
| CED50            | 60.5mm       | 60.5mm        | 34.8mm        | 25mm            | 60.5mm   | 27 – 35mm            |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.