

RatiopacPRO komplett Desktop Case, skjermet



nVent-SCHROFF RatiopacPRO-veske med EMC-skjerming gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers og individuelle elektroniske enheter. Denne fleksible og robuste vesken er enkel å konvertere fra skrivebord til en 19-tommers rackmonteringsveske og inkluderer fire forskjellige stilalternativer. Denne versjonen av saken gir en elegant design for stasjonære applikasjoner.

FUNKSJONER

Stasjonære skap med forhåndskonfigurerte komponenter i samsvar med IEC 60297-3-101; klargjort for 19-tommers komponenter, f.eks. pluggenheter og euroboards

Skjermet

Versjon med dekkstrimler

Ventilasjon spalter i bunnplaten

Bakre panel perforert

Samsvarer med din en 62368-1

EMC-beskyttelse:	Ja
Produktserie:	RatiopacPRO
Produkttype:	Eske
Statisk belastning:	25kg
Type:	Eske for 19-tommers komponenter



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
Katalognummer	Fremre ramme	Kjølealter nativ	Samsvarer med	Overflate	Høyde	Materia le
24572-050	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	132.6m m	Alumini um
24572-051	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	132.6m m	Alumini um
24572-052	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	132.6m m	Alumini um
24572-053	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	132.6m m	Alumini um
24572-054	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	132.6m m	Alumini um
24572-055	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	132.6m m	Alumini um
24572-056	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	132.6m m	Alumini um
24572-064	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	265.9m m	Alumini um
24572-065	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	265.9m m	Alumini um
24572-066	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	265.9m m	Alumini um

Katalognummer	Fremre ramme	Kjølealter nativ	Samsvarer med	Overflate	Høyde	Materia le
24572-067	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	265.9m m	Alumini um
24572-068	Sidebeskjæring, Horisontale skinner	Nei	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivert, Pulverbelagt	265.9m m	Alumini um

Table 3/3

Katalognummer	Beskyttelsesgrad	Bredde
24572-050	IP20	164.4mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-065	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-068	IP20	448.9mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifikasjoner (spesielle farger eller størrelser).

Tilpassede løsninger (utskjæringer i toppdeksel, bunnplate eller sidepaneler).

Montering av 1 stk.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

