


Kotwa rozprężna śruby



FUNKCJE

Kotwa rozporowa do wysokich obciążeń

Do spękanego i niespękanego betonu

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1 & C2 (dla wiertel o średnicy 8mm i wyższej)



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar gwintu (TS)	Długość (L)	Głębokość osadzenia
SABM10010	400410	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M10	90mm	68 mm
SABM10010S6	401152	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		M10	90mm	68 mm
SABM10050	400411	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M10	135mm	68 mm
SABM10050S6	401153	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		M10	135mm	68 mm
SABM12015	402170	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M12	110mm	80 mm
SABM12050	401158	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M12	150mm	80 mm
SABM16025	402171	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M16	145mm	97 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar gwintu (TS)	Długość (L)	Głębokość osadzenia
SABM20030	402446	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M20	167mm	114 mm
SABM8010	400408	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M8	75mm	55 mm
SABM8050	400409	Stal	Ocynkowane galwanicznie	M8	115mm	55 mm
SABM8050S6	401151	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)		M8	115mm	55 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	Średnica wiertła
SABM10010	400410	10 mm	10mm
SABM10010S6	401152	10 mm	10mm
SABM10050	400411	55 mm	10mm
SABM10050S6	401153	55 mm	10mm
SABM12015	402170	14 mm	12mm
SABM12050	401158	54 mm	12mm
SABM16025	402171	28 mm	16mm
SABM20030	402446	32 mm	20mm
SABM8010	400408	9 mm	8mm
SABM8050	400409	49 mm	8mm
SABM8050S6	401151	49 mm	8mm

Typowe obciążenia osiowe dla ETA-12/0397

Numer części	Beton spękany C20/25	Beton niespękany C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

