


Higieniczna konstrukcja obudowy do montażu ściennego, HDW



Seria nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW została zaprojektowana i wykonana z specjalnych materiałów, które zapewniają wysoki poziom higieny i łatwość dokładnego czyszczenia. Bezszczelinowa konstrukcja, samoczynnie drenujące i polerowane powierzchnie, w połączeniu z wysokim stopniem ochrony pomagają zredukować liczbę godzin bezczynności, takich jak czyszczenie i konserwacja, co prowadzi do zwiększenia wydajności.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

FUNKCJE

Materiał: Korpus: 1.5 mm. Drzwi: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L o grubości 2 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 2 mm.

Korpus: Korpus typu monoblok, zaginany i spawany. Górna część korpusu jest wyposażona w daszek nachylony pod kątem 30 stopni. Zadaszenie wystaje poza obrys szafy na 30 mm, chroniąc w ten sposób uszczelkę i drzwi przed kontaktem z cieczami.

Drzwiczki: Składany, kąt nachylenia po każdej stronie 8°. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 120°. Kryte zawiasy ze stali ocynkowanej ze sworzniem niegubnym. Możliwość montażu drzwi w celu otwierania ich w lewą lub w prawą stronę (obróbka nie jest wymagana).

Zawiasy wewnętrzne: Zawias drzwi został specjalnie zaprojektowany, by chował się wewnątrz obudowy po zamknięciu drzwi, co zapobiega gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie obudowy.

Uszczelka: Jednoczęściowa, zdejmowana niebieska uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami zapewnia prawidłowe uszczelnienie, a także przyspiesza i ułatwia czyszczenie oraz wymianę. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600.

Zamek: Blokada HD wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L z niebieską uszczelką silikonową jest zgodna z normą DIN EN 1672-2:2009.

Płyta montażowa: Mocowanie na kołkach M8 przyspawanych do tylnej ściany szafy. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Płyta montażowa ma oznaczenia rozmieszczone pionowo w odstępach co 10 mm, które ułatwiają rozmieszczenie urządzeń w poziomie.

Dojście kabli: Brak otworów dławikowych jako standard w celu uniknięcia zagrożeń higienicznych.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0,8 µm.


Dostawa: Obudowa z drzwiami, płytą montażową, metalowym kluczem i akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące akcesoriów na zewnątrz szafy znajdują się w sekcji Akcesoria HD.

Materiał: Stal nierdzewna 304
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana
Grubość (T): 1.5mm
Kąt nachylenia: 30°

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Rozmiar panelu
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

