

# Śruba do betonu BSZ-SU, EG, średnica wiertła 10 mm, długość 100 mm

## NUMER KATALOGOWY

**BSZSU10100EG**

## FUNKCJE

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie

Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1 (wszystkie rozmiary)

Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C2 (dla wiertel o średnicy 8mm i wyższej)

Demontowalna kotwa jest idealna do tymczasowych zamocowań

Wykończenie Atlantis doskonale chroni przed korozją (C3, wg. EN ISO 9223 i 9224)

Wykończenie Atlantis jest odpowiednie do instalacji na zewnątrz



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 402650

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Średnica wiertła: 10mm

Długość wkrętu (L): 100mm

Głębokość osadzenia: 85 mm


A.: 15 mm

Moment obrotowy (TQ): 30 N·m

Typowe obciążenia osiowe dla ETA-20/0046

| Numer części | Beton spękany C20/25 | Beton niespękany C20/25 | Standardowa głębokość osadzenia |
|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| BSZSU06040xx | 1.81 kN              | 1.98 kN                 | 35 mm                           |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN              | 1.98 kN                 | 35 mm                           |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN              | 8.41 kN                 | 65 mm                           |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN              | 12.85 kN                | 85 mm                           |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN              | 12.85 kN                | 85 mm                           |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN             | 17.87 kN                | 105 mm                          |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

