

Śruby zaczepu do podnoszenia, LE

Śruby z oczkiem do podnoszenia gwarantują bezpieczne transportowanie i manipulowanie obudową.

FUNKCJE

Opis: Montowane bezpośrednio do narożników ramy obudowy, gdy są wymagane operacje podnoszenia. Jest zgodne z wymaganiami DIN 580 dotyczącymi podnoszenia. Gwint M12.

Obciążenie maksymalne: 3400 N na oczko do podnoszenia przy maksymalnym kącie 45°. Należy przestrzegać instrukcji podnoszenia firmy nVent HOFFMAN.

Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki.



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie
LE9304	71mm	50mm	30mm	Stal miękka	Powłoka cynkowana
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Stal nierdzewna 304	Młyn
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Stal nierdzewna 316L	Młyn

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.