


Wersja kompaktowa z podwójnymi drzwiami ze stali miękkiej, MKD



Stojące obudowy ze stali miękkiej z podwójnymi drzwiami, MKD, doskonale nadają się do instalacji w ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi zajmowałyby za dużo miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Malowana stal 1.35 mm. Panele tylne i dachowe: Malowana stal 1.5 mm. Drzwi: Malowana stal 2 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 3 mm. Płyty dolne: Stal ocynkowana 1 mm.

Korpus: Rama cztery razy złożona i zgrzewana liniowo. Zintegrowane profile głębokości z otworami umożliwiającym regulowanie głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Montowane na czterech zawiasach. Zawierają ramę z otworami co 25 mm. Standardowych drzwi nie można odwrócić. Do lewostronnego otwierania należy zamówić oddzielne drzwi.

Panel tylny: Wyposażony w sześć wkrętów torx M6. Standardowe akcesoria do montażu tylnych drzwi. Dzielone panele tylne do obudów o szerokości 1600 mm.

Panel daszku: Zdejmowany.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych i 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębny, klamki uchylne i uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech części.

Płyta montażowa: Podwójnie złożona i wsuwana na miejsce. Regulowana na głębokość co 25 mm za pomocą akcesorium MPD02. Dostarczana poza opakowaniem obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione za pomocą mocowań i są wyposażone w oddzielny kołek uziemienia.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Dostawa: Korpus z drzwiami, panel tylny, panel dachowy, płyty dolne, płyta montażowa (z wyjątkiem wersji PE) i rama drzwi. W zestawie śruby uziemienia. Obudowa dostarczana jest na palecie o szerokości identycznej z obudową. Opakowaniowe podlega recyklingowi.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Cynkowane; Powłoka proszkowa
Grubość korpusu: 1.35mm
Grubość drzwi: 2mm

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Tak	1094 x 1094mm	359mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	Nie		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Tak	1294 x 894mm	259mm
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	Nie		
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Tak	1294 x 894mm	359mm
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	Nie		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Tak	1294 x 1094mm	259mm
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Tak	1294 x 1094mm	359mm
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Tak	1494 x 1094mm	359mm
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Tak	1494 x 1094mm	459mm
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Tak	1694 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	Nie		
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Tak	1694 x 1094mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	Nie		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Tak	1694 x 1494mm	359mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	Nie		
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Tak	1694 x 1494mm	459mm

Numer katalogowy	Wysokość(H)	Szerokość(W)	Głębokość(D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	Nie		
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Tak	1894 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	Nie		
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Tak	1894 x 1094mm	459mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	Nie		
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Tak	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	Nie		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Tak	1894 x 1494mm	459mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu uzyskania dodatkowych opcji okablowania dodać cokoły PF i PCP.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.