

Jednodrzwiowa obudowa ze stali nierdzewnej, ASR-OG



Obudowy ściennie ze stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii ASR-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w czterech różnych rozmiarach dostosowanych do większości powszechnych zastosowań. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Obudowy z tej linii są dobrze przystosowane do instalacji sprzętu przemysłowego w środowiskach narażonych na działanie żrących środków chemicznych, w tym chlorków, do zastosowań morskich, wiążących się z działaniem oprysków solankowych oraz na obszarach przybrzeżnych.

NORMY BRANŻOWE

CE, UK CA

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 316L. Korpus: 2 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta przelotowa: 2 mm Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2mm.

Korpus: Gięta i spawana, wyposażona z tyłu w uchwyty do montażu na ścianie.

Drzwiczki: Formowane z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu pozwalającego otwierać drzwi w lewą lub w prawą stronę. Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa. W przypadku stali AISI 316L szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka silikonowa. Wewnętrzne, spawane kołki M6 do montowania opcjonalnych profili drzwiowych MMDP.

Zamek: Blokada T-Handle z kluczykiem 333 w modelu ze stali nierdzewnej 316L i 3-punktowa blokada zasuw w modelu ze stali nierdzewnej 316.

Płyta montażowa: Płyta montażowa ma oznaczenia rozmieszczone pionowo w odstępach co 10 mm, które ułatwiają rozmieszczenie urządzeń w poziomie. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Dzięki zastosowaniu akcesorium AMG położenie płyty montażowej można regulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Na dole znajduje się płyta przepustu ułatwiająca podłączenie przewodów do płyty montażowej.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 I TYPE 4x, 12 I IK 10.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 240s (średnio 0,5 mikrona).


Zatwierdzenia: CE, DNV-GL, GOST, rejestr Lloyd, RS.

Grubość korpusu: 2mm
Grubość drzwi: 2mm
Wykończenie: Powierzchnia szorstkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Maks. głębokość montażu	Materiał
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	Nie	282mm	Stal nierdzewna
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Tak	382mm	Stal nierdzewna 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	Nie	382mm	Stal nierdzewna
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	Nie	282mm	Stal nierdzewna
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Tak	282mm	Stal nierdzewna 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	Nie	382mm	Stal nierdzewna
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Tak	282mm	Stal nierdzewna 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Tak	382mm	Stal nierdzewna 316

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE