


Poliestrowe modułowe obudowy jednodrzwiowe, UDP / UDPT



Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP/UDPT ze stopniem ochrony IP 65/54, dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość wyboru drzwi pełnych lub przeszklonych. Możliwość łączenia obudów w celu zwiększenia szerokości lub głębokości, np. do montażu komponentów o większych gabarytach. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

FUNKCJE

Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym. UDPT okno: poliwęglan.

Korpus: Odlew modułowy z tylnym mocowaniem. Możliwość bezpośredniego montażu na ścianie lub przy użyciu wsporników. Montaż na słupie przy użyciu zestawu EPF. Montaż na podłodze przy użyciu cokołu UPP lub podstawy DIN UAF i UMPS. W obudowach z pojedynczymi pełnymi drzwiami, szczelność zapewnia uszczelka EPDM przyklejana do ramy.

Drzwiczki: Drzwi z oknem lub bez okna, montowane w jednej płaszczyźnie powierzchni otaczającej, otwieranie 100%. W przypadku większych rozmiarów, wspornik drzwi ułatwiający zamykanie w zestawie. Drzwi z oknem rewizyjnym są uszczelniane uszczelką poliuretanową.

Zamek: Fabrycznie montowana klamka, pasuje do wszystkich rodzajów zamków z półcylindrem (standardowa głębokość 40 mm). Pięć punktów ryglowania (trzy punkty w obudowach o szerokości 500 mm).

Odporność na temperaturę: Od -50°C do 70°C podczas ciągłej eksploatacji (temperatura maksymalna do 150°C).

Charakterystyki: Samogasnące i bezhalogenowe. Podwójnie izolowane zgodnie z EN61439-1. Znamionowe napięcie izolacji $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Zabezpieczenie: Zgodność z normami IP 65 | TYP 4, 4X, 12, 13 dla obudów jednodrzwiowych. IP 54 | TYP 3, 3R, 3S do obudów z drzwiami przeszklonymi. Odporność na uderzenia IK 10. IK 07 w przypadku obudowy z drzwiami przeszklonymi.

Zatwierdzenia: CE, CSA, GOST. Zgodność z normami a także cULus_UL dla obudów jednodrzwiowych. W celu uzyskania dalszych zezwoleń należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy nVent HOFFMAN.


Wykończenie: RAL 7035, fabrycznie lakierowany surowiec.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, śruby do mocowania płyty montażowej i wsporniki do montażu naściennego. (Dostawa nie obejmuje wkładki bębnekowej).

Kolor: Jasnoszary
Materiał: Poliester; Poliwęglan
Kod koloru: RAL 7035
Wykończenie: Gładki

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ drzwi	Liczba drzwi	Masa
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	29kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Przezroczysty	1	18kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	32kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	22.3kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Przezroczysty	1	22.1kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	18kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Przezroczysty	1	14.6kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Przezroczysty	1	27.3kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	28kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	14.4kg
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	34.2kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Przezroczysty	1	31.9kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	24kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Przezroczysty	1	14.8kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Przezroczysty	1	31.9kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Bez powłoki ochronnej	1	18.2kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE