

Zespół zawiasowego wspornika do profili strut do zastosowań sejsmicznych, 20,6 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

CSBUS2PA

FUNKCJE

Stosowany w instalacjach, w przypadku których stężenie profilu strut jest ustawiane równoległe do konstrukcji

Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 404603

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar otworu (HS): 20.6 mm

Szerokość (W): 40.6 mm



Grubość (T): 6.4 mm

A.: 177.8 mm

B.: 47.8 mm

Obciążenia FM					
Numer części	Element usztywniający	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1PA	41 x 41 Profil strut	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N
CSBUS2PA	41 x 41 Profil strut	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

