


Zespół wentylatora dachowego, RFU



Ten wentylator filtrujący dachowy RFU o stopniu ochrony IP 33 lub 54, przeznaczony do zamontowania na dachu obudowy, jest łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania powierzchni na drzwiach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować usterki komponentów i przestoje. Niezawodny silnik wentylatora filtrującego gwarantuje stałą wentylację w każdej obudowie, w której jest zainstalowany wentylator.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

FUNKCJE

Opis: Wentylator dachowy montowany w górnej części obudowy zapewnia wymuszoną wentylację. Moduł można łatwo zamontować przy użyciu systemu szybkiego mocowania, a wymagane wycięcie jest takie samo dla różnych przepływów powietrza. Łożysko kulkowe.

Materiał: Malowana stal miękka oraz formowane wtryskowo, samogasnące tworzywo termoplastyczne (ABS-FR), UL94V0.

Zakres temperatur: Od -15 °C do +55 °C.

Rodzaj połączenia: Listwa zaciskowa.

Wykończenie: RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Jeden wentylator dachowy.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Swobodny przepływ powietrza	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar wycięcia	Napięcie nominalne
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM0710					291 x 291mm	
RFUM05					291 x 291mm	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

(1) Wartość w tabeli dotyczy zestawienia RFU + EFA500-700R5.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE