

Cokoły boczne Miękka stal, PS



Dodatkowe miejsce utworzone przez cokół zostanie zamknięte za pomocą tych paneli w celu ograniczenia dostępu do tego obszaru.

FUNKCJE

Opis: Boczne panele do pokrycia otworów w bokach cokołów PF/PV. Dwukrotnie zagięte panele w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Zgodne z umożliwiającymi łączenie i półkompaktowymi grupami obudów.

Materiał: Płyta stalowa 1,5 mm.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7022.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele. Akcesoria montażowe dołączone do PF/PV.

Grubość: 1.5mm
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7022
Kolor: Szary Umbra

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
PS2100	200mm	999mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS1060	100mm	600mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS2080	200mm	800mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS1040	100mm	400mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS2050	200mm	500mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS1080	100mm	800mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS2030	200mm	300mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS1100	100mm	999mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS2040	200mm	400mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS2060	200mm	600mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS1050	100mm	500mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka
PS1030	100mm	300mm	27mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE