


Obudowa skrzynki zaciskowej ze stali miękkiej, STE



Nowe obudowy skrzynki zaciskowej z miękkiej stali nVent HOFFMAN z serii STE o stopniu ochrony IP66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Obudowy ze stali miękkiej doskonale sprawdzają się w wymagających środowiskach wewnętrznych. Stopień ochrony IP66 oznacza, że obudowa zapobiega przedostawaniu się wody i pyłu do wnętrza, co chroni sprzęt elektryczny i podzespoły znajdujące się wewnątrz oraz zapobiega awariom i niepotrzebnym przestojom. Smukła konstrukcja obudów pozwala zaoszczędzić miejsce, a zawias drzwicowy o kącie rozwarcia 180° ułatwia dostęp operatorom podczas wykonywania rutynowych czynności konserwacyjnych. Obudowy są również wyposażone w standardową zamek zapewniający bezpieczeństwo.

FUNKCJE

Materiał: Stal miękka 1,2 mm.

Korpus: Gięty i spawany. Cztery otwory o średnicy 8,5 mm umożliwiające montaż na ścianie. Cztery kołki M6 × 13 do montażu profili dolnych/płyty montażowej.

Drzwi: Łatwe w montażu drzwi z wytrzymałymi zawiasami wykonanymi ze stopu Zamak o kącie rozwarcia 180° można zamocować w otworach zarówno po lewej, jak i prawej stronie. Wtryskiwana uszczelka poliuretanowa zapewnia dokładne uszczelnienie.

Uszczelka: Wtryskiwana uszczelka poliuretanowa.

Zamek: Niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, wykonany ze stopu Zamak, umożliwiający ruch pod kątem 90 stopni, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Dostawa: Korpus, drzwi, zawias, zamek, klucz dwupiórowy 3 mm z tworzywa i akcesoria montażowe

w celu zakończenia instalacji należy osobno zamówić płytę montażową (BMP), profile DIN (BDR) i zamontowane na profilach (BPP).

Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość
STE151508	150mm	150mm	80mm	1.2mm
STE151512	150mm	150mm	120mm	1.2mm
STE202008	200mm	200mm	80mm	1.2mm
STE202012	200mm	200mm	120mm	1.2mm
STE203012	200mm	300mm	120mm	1.2mm
STE301508	150mm	300mm	80mm	1.2mm
STE301512	150mm	300mm	120mm	1.2mm
STE302008	200mm	300mm	80mm	1.2mm
STE302012	300mm	200mm	120mm	1.2mm
STE303012	300mm	300mm	120mm	1.2mm
STE402008	200mm	400mm	80mm	1.2mm
STE402012	200mm	400mm	120mm	1.2mm
STE403012	300mm	400mm	120mm	1.2mm
STE404012	400mm	400mm	120mm	1.2mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.