

Zewnętrzny klimatyzator montowany pionowo, E-NOX



Nasza pionowa jednostka chłodząca do użytku zewnętrznego E-NOX o stopniu ochrony IP55 - NEMA TYPE 4 (z ramą ze stali nierdzewnej 4X) jest dostępna w wielu różnych rozmiarach dostosowanych do różnych wymagań w zakresie chłodzenia. Oznacza to, że dobranie właściwego rozwiązania chłodzącego jest proste. Jednostka chłodząca jest łatwa w instalacji i dostępna w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej do trudnych środowisk.

FUNKCJE

Zaawansowany mikroport: umożliwia skonfigurowanie, czy wewnętrzny wentylator po otwarciu mikroportu ma pozostać aktywny, czy ma zostać wyłączony.

Tryb ECO: dostępny w standardzie we wszystkich produktach w ofercie, umożliwia zoptymalizowanie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii.

Konwersja jednostek temperatury (°C / °F): funkcja ta pozwala płynnie przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita poprzez zmodyfikowanie pojedynczego parametru.

Konserwacja predykcyjna: inteligentny system samouczący monitoruje wydajność i powiadamia użytkownika o konieczności przeprowadzenia konserwacji, minimalizując przestoje.

Tryb serwisowy: umożliwia przeprowadzenie szybkiej diagnostyki i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia.

Zarządzanie skraplaniem wody: wszystkie modele o mocy 1000 W i powyżej są wyposażone w zewnętrzny układ odprowadzania kondensatu. System ten nie wymaga doprowadzenia zasilania i pozwala odprowadzić kondensat bez konieczności montowania osobnego złącza spustowego.

Zintegrowane taśmy uszczelniające: fabrycznie zamontowane uszczelki umożliwiają idealne dopasowanie klimatyzatora do obudowy elektrycznej, zapewniając wysoki stopień ochrony IP i upraszczając instalację.

Magnetyczny system mocowania filtra: upraszcza wymianę filtra, nie psując jednocześnie eleganckiego, nowoczesnego wyglądu serii E-NOX.

Termostat cyfrowy (TX-i40): zapewnia pełną, wszechstronną kontrolę dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym opcjom łączności; w urządzeniach z serii NOX termostaty są wyposażone w kabel o długości 3 m z metalowym wspornikiem DIN umożliwiającym ich zamontowanie w obudowie i zapewniającym ochronę przed wodą i kurzem.

Specjalna powłoka powierzchni skraplacza: zapobiega uszkodzeniom spowodowanym trudnymi warunkami otoczenia.

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00009	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00000	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00009	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00000	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00009	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A

Table 2/3

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
NOX20B0E1U00000	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20B0E1U00009	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20C0E1U00000	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX20C0E1U00009	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00000	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00009	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
NOX08K0E1C00000	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08K0E1C00009	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A

Table 3/3

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Czynnik chłodniczy
NOX06K0E1C00000	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06K0E1C00009	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00009	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00000	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00009	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20H0E1U00000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20H0E1U00009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00000	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00009	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zintegrowana karta Modbus RTU (RS485): jest zamontowana we wszystkich urządzeniach wyposażonych w termostat TX-i40 i umożliwia bezproblemowe włączenie klimatyzatorów do przemysłowych sieci komunikacyjnych.

Zaawansowane sekwencjonowanie: umożliwia połączenie dwóch urządzeń w skoordynowany układ w celu zrównoważenia obciążenia i zapewnienia nadmiarowości oraz wydłużenia żywotności systemu.

Wersja o niskim poziomie szumów: opcjonalna konfiguracja z wentylatorami o zmniejszonej, modulowanej prędkości do montażu w miejscach wymagających niskiego poziomu hałasu, takich jak budynki mieszkalne i komercyjne.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.