

Aluminiowa, jednodrzwiowa obudowa do montażu na ścianie, WAS



Seria aluminiowych jednodrzwiowych obudów do montażu na ścianie z serii WAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza szafy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Seria WAS idealnie sprawdza się w strefach narażonych na korozję i niekorzystne warunki otoczenia.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Aluminium AlMg3. Korpus: 2 mm. Drzwi: 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.

Korpus: Gięty i spawany. Cztery kołki M8 × 13 do montażu profili dolnych / płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Drzwi: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte demontowalne zawiasy ze sworzniami niegubnymi. Otwieranie po lewej lub prawej stronie. Wewnętrzne spawane kołki M6 z zamontowanymi profilami drzwiowymi MMDP. Szczelność zapewnia wylewana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Spełnia wymagania IP66 | IK 08

Zamek: niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm do 800 mm. Trzypunktowy system zasuwy do obudów o wysokości 1000 mm i większej. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona w pionie, w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu szafy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez wygięcie. Dzięki akcesorium AMG położenie płyty montażowej można wyregulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Standardowo brak otworów w płycie dławikowej w celu zapewnienia maksymalnej szczelności.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 × 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową, profilami do montażu drzwi, dwupiórowym kluczem 3 mm z tworzywa sztucznego i akcesoriami montażowymi. Metalowy klucz w modelach o wysokości 1000 mm i wyższych. Elementy uziemienia.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową. Plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej. Elementy uziemienia.

Grubość korpusu:	2mm
Grubość drzwi:	2.5mm
Materiał:	Aluminium
Kolor:	Jasnoszary
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba urządzeń blokujących	Rozmiar panelu	Masa
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE