


Stożkowy korek wkręcany CFF do złączy A12, A22 i A32K



FUNKCJE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE); Stal

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL28CFF	153900	28 mm	#9	30M.	75 mm	18 mm
EL30CFF	153910	30 mm			75 mm	18 mm
EL50CFF	154980	50 mm			95 mm	18 mm
EL22CFF	153880	22 mm	#7		75 mm	18 mm
EL32CFF	153920	32 mm	#10		95 mm	18 mm
EL36CFF	153925	36 mm	#11	35 M.	95 mm	18 mm
EL25CFF	153890	25 mm	#8	25 M.	75 mm	18 mm
EL40CFF	153930	40 mm			95 mm	18 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Liczba opakowań
EL28CFF	153900	Czarny	25
EL30CFF	153910	Biały	25
EL50CFF	154980	Czarny	15
EL22CFF	153880	Niebieski	25
EL32CFF	153920	Żółty	15
EL36CFF	153925	Niebieski	15
EL25CFF	153890	Czerwony	25
EL40CFF	153930	Zielony	15

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE