

Klamra do rur do wysokich obciążeń wg. DIN 3567, HD, 457mm śr., 18" rury, 450 DN

NUMER KATALOGOWY

DIN457HD



FUNKCJE

Do wysokich, statycznych wymagań w konstrukcjach przemysłowych

Można stosować w aplikacjach punktów stałych

Możliwość przyspawania do belki "T", w celu utworzenia elementu przesuwne

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 400238

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Zewnętrzna średnica (OD): 457 mm

Rozmiar rury: 18"


NB/DN: 450

Rozmiar otworu (HS): 27 mm

Szerokość (W): 70 mm

Grubość (T): 10 mm

A.: 548 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

