


Wkręt z łbem stożkowym



Śruby z łbem stożkowym są używane do wielu opcji montażu w szafie typu suback lub obudowie typu desktop.

FUNKCJE

Śruba z łbem stożkowym

Typ produktu: Wkręt



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Wysokość
24560-139	5mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M4	
24560-183	12mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M5	
24560-182	12mm	Stal	Powłoka cynkowana	4	M5	
24560-145	14mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M4	
24560-164	8mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M2,5	
21100-542	8mm	Stal	Niklowany	100	M3	
21100-429	8mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	
21100-649	10mm	Stal	Powłoka cynkowana	100	M2,5	
21100-500	10mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	
21100-507	12mm	Stal	Niklowany	100	M2,5	

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Współpracuje z	Typ gwintu	Moment obrotowy
24560-139	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie		1.3N·m

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Współpracuje z	Typ gwintu	Moment obrotowy
24560-183	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie		2.4N·m
24560-182	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie		2.4N·m
24560-145	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie		2.4N·m
24560-164	Wkręt z łbem wpuszczanym	4.7mm	Panele przednie	Metryczne	
24560-158	Wkręt z łbem wpuszczanym		Panele przednie		
21100-542	Wkręt		Panele przednie		
21100-429	Wkręt		Panele przednie		
21100-649	Wkręt		Panele przednie		
21100-500	Wkręt		Panele przednie		
21100-507	Wkręt		Panele przednie		

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE