

# Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D

## NUMER KATALOGOWY

**10630-048**



Obudowa z IP 55 i kompatybilnością EMC dla ekstremalnych środowisk sejsmicznych przetestowana zgodnie z Bellcore Zone 4 o dynamicznej nośności 500 kg. Dostępne są rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb z większym obciążeniem. Szafka jest szeroko stosowana w zastosowaniach ICT w obszarach podatnych na trzęsienia ziemi, obiektach budowlanych i żeglugowych, lotniskach, kolejach i wielu innych.

Inne wymiary i wersje można skonfigurować w konfiguratorze online

## FUNKCJE

Trzęsienie ziemi bezpieczne do Bellcore Strefa 4, testowane z 500 kg na Telcordia GR-63 Core, NEBS Certified

Obciążenie statyczne?nośność 1600 kg.

Rodzaj ochrony IP55

Wysoka zdolność ekranowania testowana zgodnie z normą IEC 61587-3, z uszczelką przeciwpożarową EN45545-2

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Szafa

Rodzina produktów: Varistar CP

Materiał ramy: Stal

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Wysokość stojaka: 42U

Wysokość: 2000mm

Szerokość: 600mm

Głębokość: 600mm

Obciążenie statyczne: 1600kg

Stopień ochrony: IP55

Zgodność z: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core dla strefy 4

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Częstotliwość: 50 Hz

Materiał: Stal

Waga netto: 180.164kg

Liczba opakowań: 1

Odporność na wstrząsy i drgania: 5g (force)

Współpracuje z: Varistar CP

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE